Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8806.580 并联柜系统 TS 8

状态: 2025-11-24 (来源: rittal.com/cn-zh)



TS 8806.580 - 并联柜系统 TS 8 IP 66/NEMA 4

并联柜系统 TS 8,防护等级 IP 66,NEMA 4,涂漆钢板。

特征

TS 8806.580
箱体架: 钢板,1.5 mm
顶盖: 钢板,1.5 mm
门:钢板,2.0 mm
后壁:钢板, 1.5 mm
底座: 钢板,1.5 mm
安装板: 钢板,3.0 mm
箱体架、门、顶盖、底板和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌
RAL 7035
箱体架
门
门铰链在右边,可换到左边
顶板
底座,封闭式
后壁
安装板
4 个运输吊环
锁: 3 mm 双齿
2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
深度支撑条,安装在机柜深度方向,2根
用于侧板的附件套装,用于扩展到防护等级 IP 66
宽度: 800 mm
宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm

© Rittal 2025 2

特征

安装板尺寸(宽x高)	699 mm x 1,896 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 66
防护等级 NEMA	NEMA 1
	NEMA 4
	NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	Type 4
	类型 12
IK 编码	IK09
基本材料	钢板
包装单元	1件
净重	123.975
毛重	131.4
EAN	4028177597686
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	Bureau Veritas
	C-UL
	UL + C-UL (listed)
证书	表面

© Rittal 2025 3

批准

解释

制造商声明 符合性声明

符合性声明 UK

© Rittal 2025