

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8806.580 并联柜系统 TS 8

状态: 2026-5-2 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8806.580 - 并联柜系统 TS 8 IP 66/NEMA 4

并联柜系统 TS 8，防护等级 IP 66，NEMA 4，涂漆钢板。

## 特征

型号	TS 8806.580
材料	箱体架：钢板，1.5 mm 顶盖：钢板，1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 后壁：钢板，1.5 mm 底座：钢板，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体架、门、顶盖、底板和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体架 门 门铰链在右边，可换到左边 顶板 底座，封闭式 后壁 安装板 4 个运输吊环 锁：3 mm 双齿 2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm 深度支撑条，安装在机柜深度方向，2 根 用于侧板的附件套装，用于扩展到防护等级 IP 66
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm 深度: 600 mm

## 特征

---

安装板尺寸 (宽 x 高)	699 mm x 1,896 mm
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 66
防护等级 NEMA	NEMA 1 NEMA 4 NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 4 类型 12
IK 编码	IK09
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	123.975 kg
毛重	131.4 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	TS 并柜系统 IP 66 / NEMA 4, 宽高深: 800x2000x600 mm, 钢板, 带安装板, 前单门

---

## 批准

---

批准	Bureau Veritas C-UL DNV-GL UL + C-UL (listed)
----	--

---

# 批准

---

证书

表面

---

解释

制造商声明

符合性声明

符合性声明 UK