Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8807.000 并联柜系统 VX25

状态: 2025-12-15 (来源: rittal.com/cn-zh)



VX 8807.000 - 并联柜系统 VX25 IP 66/NEMA 4

具备高防护等级,可在全球范围内使用,因为本品已按照欧洲和美国的最高标准进行测试: 机柜框架带有前门、后板、安装板、顶板、底座







特征

型号	VX 8807.000
材料	箱体架: 钢板,1.5 mm
	顶盖:钢板,1.5 mm
	门:钢板,2.0 mm
	后壁:钢板, 1.5 mm
	底板: 钢板,1.5 mm
	安装板: 钢板, 3.0 mm
表面	箱体架、门、顶盖、底板和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
颜色	RAL 7035

© Rittal 2025 2

特征

供货范围	箱体架
	门
	门铰链在右边,可换到左边
	顶板
	底部
	后壁
	安装板
	锁: 3 mm 双齿
	2 个冲孔轨 18 x 39 mm
尺寸	宽度: 800 mm
	高度: 2,000 mm
	深度: 600 mm
安装板尺寸(宽 x 高)	699 mm x 1,896 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 66
防护等级 NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 4
	NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	Type 3R
	Type 4
	类型 12
包装单元	1件
净重	130
毛重	140.4
本型号(含包装)PCF(出厂前)	344.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
EAN	4028177924543

© Rittal 2025 3

特征

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	DNV-GL
	UL + C-UL (listed)
证书	表面
解释	符合性声明
	符合性声明 UK