

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8807.020 并联柜系统 VX25

状态: 2026-6-19 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8807.020 - 并联柜系统 VX25 EMC

标准的 VX25 系列大机柜产品良好的屏蔽性能可屏蔽更大范围的电磁频率。威图提供对高频有良好衰减性的 VX25 机柜，用以满足更高的电磁兼容要求。

特征

型号	VX 8807.020
型式	EMC 电磁兼容形式
产品描述	标准的 VX25 系列大机柜产品良好的屏蔽性能可屏蔽更大范围的电磁频率。威图提供对高频有良好衰减性的 VX25 机柜，用以满足更高的电磁兼容要求
材料	箱体架：带镀锌镁涂层的钢板，1.5 mm 顶盖：带镀锌镁涂层的钢板，1.5 mm 门：带镀锌镁涂层的钢板，2.0 mm 后壁：带镀锌镁涂层的钢板，1.5 mm 底板：钢板，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体架：光亮 门、后壁及顶盖：外部喷漆，内部无喷漆 底板：镀锌 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035

特征

供货范围	箱体架 门 门铰链在右边，可换到左边 后壁 顶板 底板 安装板 锁：3 mm 双齿 2 个冲孔轨 18 x 39 mm
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm 深度: 800 mm
门数	1
说明	并柜安装机柜时需要电磁兼容 (EMC) 屏蔽密封件
包装单元	1 件
净重	121 kg
毛重	135 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	332.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

特征

产品描述	VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front
------	---

批准

批准	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
----	---

证书	表面
----	----

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------