

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8808.750 并联柜系统 TS 8

状态: 2026-4-6 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8808.750 - 并联柜系统 TS 8 EMC（电磁兼容）机柜

标准的 TS 8 系列大机柜产品良好的屏蔽性能可屏蔽更大范围的电磁频率。威图提供对高频有良好衰减性的 TS 8 机柜，用以满足更高的电磁兼容要求。

## 特征

|      |   |
|------|---|
| 型号   | TS 8808.750   |
| 产品描述 | 标准的 TS8 系列大机柜产品良好的屏蔽性能可屏蔽更大范围的电磁频率。威图提供经过 VDE 认证、对高频有良好衰减性的 TS 8 机柜，这种机柜能满足高的电磁兼容要求。                                      |
| 产品变更 | 钢板上的铝锌涂层已被改为了锌镁涂层。<br>其优点是提高了成型质量，优化了防腐蚀稳定性和外观统一性。  |
| 材料   | 箱体架：带镀锌镁涂层的钢板，1.5 mm<br>顶盖：带镀锌镁涂层的钢板，1.5 mm<br>门：带镀锌镁涂层的钢板，2.0 mm<br>后壁：带镀锌镁涂层的钢板，1.5 mm<br>底板：钢板，1.5 mm<br>安装板：钢板，3.0 mm |
| 表面   | 箱体架：光亮<br>门、后壁及顶盖：外部喷漆，内部无喷漆<br>底板：镀锌<br>安装板：镀锌   |
| 颜色   | RAL 7035  |

# 特征

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 供货范围                     | 箱体架<br>门<br>门铰链在右边，可换到左边<br>后壁<br>顶板<br>底板<br>安装板<br>4 个运输吊环<br>锁：3 mm 双齿<br>2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm<br>深度支撑条，安装在机柜深度方向，2 根 |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准  | IP 55   |
| Protection category NEMA | NEMA 1  |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准       | 类型 1  |
| 尺寸                       | 宽度: 800 mm<br>高度: 2,000 mm<br>深度: 800 mm  |
| 说明                       | 并柜安装机柜时需要电磁兼容 (EMC) 并联密封件   |
| 基本材料                     | 钢板  |
| 包装单元                     | 1 件   |
| 净重                       | 130.15 kg   |
| 毛重                       | 137 kg  |
| 税率号                      | 94032080  |
| ECLASS 8.0               | 27180101  |
| 产品描述                     | TS 并柜系统 EMC(电磁兼容版) ，宽高深：800x2000x800 mm，钢板，带安装板，前单门   |

# 批准

---

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 批准 | DNV-GL<br>UL + C-UL (listed) |
|----|------------------------------|

---

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 解释 | 制造商声明<br>符合性声明<br>符合性声明 UK |
|----|----------------------------|