

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8808.750 并联柜系统 TS 8

状态: 2026-6-25 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8808.750 - 并联柜系统 TS 8 EMC（电磁兼容）机柜

标准的 TS 8 系列大机柜产品良好的屏蔽性能可屏蔽更大范围的电磁频率。威图提供对高频有良好衰减性的 TS 8 机柜，用以满足更高的电磁兼容要求。

特征

型号	TS 8808.750
产品描述	标准的 TS8 系列大机柜产品良好的屏蔽性能可屏蔽更大范围的电磁频率。威图提供经过 VDE 认证、对高频有良好衰减性的 TS 8 机柜，这种机柜能满足高的电磁兼容要求。
产品变更	钢板上的铝锌涂层已被改为了锌镁涂层。 其优点是提高了成型质量，优化了防腐蚀稳定性和外观统一性。
材料	箱体架：带镀锌镁涂层的钢板，1.5 mm 顶盖：带镀锌镁涂层的钢板，1.5 mm 门：带镀锌镁涂层的钢板，2.0 mm 后壁：带镀锌镁涂层的钢板，1.5 mm 底板：钢板，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体架：光亮 门、后壁及顶盖：外部喷漆，内部无喷漆 底板：镀锌 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035

特征

供货范围	箱体架 门 门铰链在右边，可换到左边 后壁 顶板 底板 安装板 4 个运输吊环 锁：3 mm 双齿 2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm 深度支撑条，安装在机柜深度方向，2 根
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm 深度: 800 mm
说明	并柜安装机柜时需要电磁兼容 (EMC) 并联密封件
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	130.15 kg
毛重	137 kg
税率号	94032080
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	TS 并柜系统 EMC(电磁兼容版) ，宽高深：800x2000x800 mm，钢板，带安装板，前单门

批准

批准

DNV

UL + C-UL (listed)

解释

制造商声明

符合性声明

符合性声明 UK