

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8840.100 并联柜系统 VX25

状态: 2026-6-13 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8840.100 - 并联柜系统 VX25 带玻璃门的底柜

用于工业应用且带透明门的 VX 标准机柜：机柜框架正面带透明门且带后门、顶板和分体式底板。  
适用于高效机柜内部安装。



## 特征

|      |  |
|------|--|
| 型号   | VX 8840.100  |
| 材料   | 箱体架：钢板，1.5 mm<br>顶盖：钢板，1.5 mm<br>玻璃门：单片安全玻璃，3 mm<br>后门：钢板，2.0 mm<br>底板：钢板，1.5 mm |
| 表面   | 箱体架：浸涂底漆<br>门、顶盖和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹   |
| 颜色   | RAL 7035   |
| 供货范围 | 箱体架<br>前面用铝质透明门 (180°)<br>背面钢板门 (130°)<br>前/后门锁具：3 mm 双齿<br>顶板<br>底板             |

## 特征

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 尺寸                       | 宽度: 800 mm<br>高度: 2,000 mm<br>深度: 600 mm  |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | IP 55   |
| 防护等级 NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准       | 类型 1<br>类型 12   |
| IK 编码                    | IK08  |
| 基本材料                     | 钢板  |
| 包装单元                     | 1 件   |
| 净重                       | 82 kg   |
| 毛重                       | 84.2 kg   |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前)      | 207.5 kg CO2 eq (Cat B)   |
| 关于PCF类别说明                | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明  |
| 税率号                      | 94032080  |
| ETIM 9                   | EC000261  |
| ECLASS 8.0               | 27180101  |
| 产品描述                     | VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front |

## 批准

---

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|

---

# 批准

---

证书

表面

防护等级

---

解释

符合性声明

符合性声明 UK