

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8840.130 并联柜系统 VX25

状态: 2026-4-20 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8840.130 - 并联柜系统 VX25 带玻璃门的底柜

用于工业应用且带透明门的 VX 标准机柜：机柜框架正面带透明门且带后门、顶板和分体式底板。  
适用于高效机柜内部安装。



## 特征

型号	VX 8840.130
材料	箱体架：钢板，1.5 mm 顶盖：钢板，1.5 mm 玻璃门：单片安全玻璃，3 mm 后门：钢板，2.0 mm 底板：钢板，1.5 mm
表面	箱体架：浸涂底漆 门、顶盖和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体架 前面用铝质透明门 (180°) 背面钢板门 (130°) 前/后门锁具：3 mm 双齿 顶板 底板

## 特征

---

尺寸	宽度: 600 mm 高度: 2,000 mm 深度: 800 mm
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 1 NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
IK 编码	IK08
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	73.2 kg
毛重	75.4 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	185.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	VX Baying enclosure system, WHD: 600x2000x800 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front

---

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------

---

# 批准

---

证书

表面

防护等级

---

解释

符合性声明

符合性声明 UK