Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8840.130 并联柜系统 VX25

状态: 2025-10-22 (来源: rittal.com/cn-zh)



VX 8840.130 - 并联柜系统 VX25 带玻璃门的底柜

用于工业应用且带透明门的 VX 标准机柜:机柜框架正面带透明门且带后门、顶板和分体式底板。适用于高效机柜内部安装。







特征

型号	VX 8840.130
材料	箱体架:钢板,1.5 mm
	顶盖:钢板,1.5 mm
	玻璃门: 单片安全玻璃,3 mm
	后门:钢板,2.0 mm
	底板: 钢板,1.5 mm
表面	箱体架:浸涂底漆
	门、顶盖和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体架
	前面用铝质透明门 (180°)
	背面钢板门 (130°)
	前/后门锁具: 3 mm 双齿
	顶板
	底板

© Rittal 2025

特征

尺寸	宽度: 600 mm
	高度: 2,000 mm
	深度: 800 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	类型 12
IK 编码	IK08
基本材料	钢板
包装单元	1件
净重	73.2
毛重	75.4
本型号(含包装)PCF(出厂前)	185.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
EAN	4028177951396
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	UL + C-UL (listed)
证书	表面防护等级

© Rittal 2025 3

批准

解释

符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025

4