

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8900.050

断路器罩盖（美国型）用于 TS

状态: 2026-6-12 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8900.050 - 断路器罩盖（美国型）用于 TS

TS 隔离开关罩（USA 版），符合美国法规，只与主开关的控制杆相连。



特征

型号	TS 8900.050
产品描述	包括主门锁，根据美国规定，用于控制机柜和控制机柜组合的安全门只能与下列总开关的操纵杆组合：Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 和 140 U-K-FCX04，Square D 9422 A1，用于 SENTRON 系列紧装式断路器 Max-Flex 驱动装置的西门子手柄（ED、FD、LD、JD。不用于西门子断路器 3VL）US 订货号：FHOH，General Electric TDA 种类 1 和 2，Moeller NZM-XSHGVR 12-NA。
您的获益	<p>与操作机构、近旁箱门连锁装置、推杆组合可以满足 UL 508 A 的要求。</p> <p>宽度仅为 100 mm 的紧凑型设计。</p> <p>安装取代一块侧板。由此可以通过这罩盖将所有单门标准型 TS 8 机柜扩装成断路器机柜。保留机柜的整个安装面。</p> <p>可选择装配在机柜左侧或右侧。</p> <p>结合可以集成的 TS 安装板中间件，主机柜的安装层面可以在宽度上扩大 100 mm。</p>

特征

材料	钢板
表面	粉末涂层
颜色	RAL 7035
供货范围	包括主门锁、覆盖板和安装固定件。
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 12
尺寸	宽度: 100 mm 高度: 2,000 mm 深度: 500 mm
包装单元	1 件
净重	22.2 kg
毛重	24.7 kg
税率号	73269098
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------