Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 9055.312

显示器一键盘一 - 単元

状态: 2025-11-18 (来源: rittal.com/cn-zh)



DK 9055.312 - 显示器 — 键盘 — 单元 配有 17" TFT 液晶显示屏和 VGA/DVI 接口

1 U 推入 17" TFT 显示屏, 英语或德语键盘布局, 配备伸缩式导轨。



特征

型号	DK 9055.312
产品描述	该单元安装在一个拉出式抽屉中,显示器可以折叠且抽屉在最终位置 锁止。因此,该单元只需要机柜 19 型材中的 1 个高度单元。
您的获益	模拟和数字视频接口 电缆在能量链中安全分布 正面可上锁 单人安装简便。
颜色	RAL 7035
供货范围	显示器 — 键盘 — 单元,1 U VGA 电缆 DVI 电缆 USB 线 Schuko 电源线 配有 17" TFT 液晶显示屏和 VGA/DVI 接口 2 PS/2 根电缆 键盘 带有集成式触控板

© Rittal 2025

特征

额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
显示器单元关闭时的最大功率消耗	1 W
运行期间的最大功率消耗	32 W
接口	VGA(D-SUB HD 15 极)
	DVI
	1 x USB
	PS/2
插头(型号)	IEC 插头 C14
平面布置图	美式英语
尺寸	宽度: 482.6 mm
	深度: 680 mm
工作温度范围	5 °C45 °C
安装尺寸	安装深度(最小): 680 mm
	安装深度(最大): 850 mm
显示屏性能	对角线: 432 mm (17")
	格式: 4:3
	对比度: 对比度: 大约 1000:1
	显示屏亮度: 350 cd/m²
	显示屏分辨率: 1280 x 1024 像素
	颜色数量: 16,700,000
包装单元	1件
净重	15.85
毛重	17.25
税率号	85286200
EAN	4028177638389
ETIM 9	EC001428

© Rittal 2025 3

特征

ECLASS 8.0 19200201

批准

解释符合性声明

© Rittal 2025

4