

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.312

显示器 — 键盘 — 单元

状态: 2026-4-6 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9055.312 - 显示器 — 键盘 — 单元 配有 17" TFT 液晶显示屏和 VGA/DVI 接口

1 U 推入 17" TFT 显示屏，英语或德语键盘布局，配备伸缩式导轨。



特征

型号	DK 9055.312
产品描述	该单元安装在一个拉出式抽屉中，显示器可以折叠且抽屉在最终位置锁止。因此，该单元只需要机柜 19" 型材中的 1 个高度单元。
您的获益	模拟和数字视频接口 电缆在能量链中安全分布 正面可上锁 单人安装简便。
颜色	RAL 7035
供货范围	显示器 — 键盘 — 单元，1 U VGA 电缆 DVI 电缆 USB 线 Schuko 电源线 配有 17" TFT 液晶显示屏和 VGA/DVI 接口 2 PS/2 根电缆 键盘 带有集成式触控板

特征

额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
显示器单元关闭时的最大功率消耗	1 W
运行期间的最大功率消耗	32 W
接口	VGA (D-SUB HD 15 极) DVI 1 x USB PS/2
插头 (型号)	IEC 插头 C14
平面布置图	美式英语
尺寸	宽度: 482.6 mm 深度: 680 mm
工作温度范围	5 °C...45 °C
安装尺寸	安装深度 (最小) : 680 mm 安装深度 (最大) : 850 mm
显示屏性能	对角线: 432 mm (17") 格式: 4 :3 对比度: 对比度: 大约 1000:1 显示屏亮度: 350 cd/m ² 显示屏分辨率: 1280 x 1024 像素 颜色数量: 16,700,000
包装单元	1 件
净重	15.85 kg
毛重	17.25 kg
税率号	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

特征

产品描述

显示器键盘单元

批准

解释

符合性声明