

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



GA 9112.210 铸铝箱体 GA

状态: 2026-5-15 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



GA 9112.210 - 铸铝箱体 GA

用铸铝制成的涂漆箱体。防护等级：IP 66。



特征

型号	GA 9112.210
材料	箱体：铸铝 箱盖：铝铸件，周围 CR 发泡橡胶 O 型密封圈
表面	织纹
颜色	RAL 7001
供货范围	箱体配有箱盖 箱盖螺钉，已装配，不会脱落 用于固定支承轨的螺钉 用于连接接地保护的螺钉
Protection category NEMA	NEMA 4
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 160 mm 高度: 160 mm 深度: 93 mm
基本材料	铸铝

特征

包装单元	1 件
净重	1.69 kg
毛重	1.79 kg
税率号	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	铸铝箱 W160H160D90

批准

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------