


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## GA 9114.210

## 铸铝箱体 GA

状态: 2026-6-4 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# GA 9114.210 - 铸铝箱体 GA

用铸铝制成的涂漆箱体。防护等级：IP 66。



## 特征

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 型号                       | GA 9114.210  |
| 材料                       | 箱体：铸铝<br>箱盖：铝铸件，周围 CR 发泡橡胶 O 型密封圈                    |
| 表面                       | 织纹   |
| 颜色                       | RAL 7001   |
| 供货范围                     | 箱体配有箱盖<br>箱盖螺钉，已装配，不会脱落<br>用于固定支承轨的螺钉<br>用于连接接地保护的螺钉 |
| Protection category NEMA | NEMA 4   |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准  | IP 66  |
| IK 编码                    | IK08   |
| 尺寸                       | 宽度: 360 mm<br>高度: 160 mm<br>深度: 93 mm                |
| 基本材料                     | 铸铝   |

## 特征

---

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 包装单元       | 1 件                |
| 净重         | 3.04 kg            |
| 毛重         | 3.14 kg            |
| 税率号        | 84879090           |
| ETIM 9     | EC000261           |
| ECLASS 8.0 | 27180101           |
| 产品描述       | CAST 铝箱 360X160X90 |

## 批准

---

|    |                   |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK |
|----|-------------------|