Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






AX 9206.100 防爆箱体

状态: 2025-12-14 (来源: rittal.com/cn-zh)



AX 9206.100 - 防爆箱体 塑料 AX, 空箱体配有铰接门

防爆箱体带有铰接门,塑料







特征

型 号	AX 9206.100
型式	防爆箱体
使用范围	1 区和 2 区或 21 区和 22 区按照 2014/34/EU
	适用环境温度范围: -40°C - +70°C
	可通过内置的设备限制标注的温度
	防护等级依据 EN 60 079 标准:通过提高箱体的安全性能 (Ex e) 来很
	好的保护其内部设备 (Ex tb)
材料	箱体:玻璃纤维增强的不饱和聚合物,表面耐抗性: < 10∑ Ω
	门:玻璃纤维增强型不饱和聚酯,表面电阻:< $10igtigtigt ightarrow \Omega$,四周粘贴硅
	胶密封圈
	安装板: 钢板,镀锌
颜色	RAL 9011
供货范围	箱体
	门
	安装板

© Rittal 2025 2

特征

尺寸	宽度: 600 mm
	高度: 600 mm
	深度: 200 mm
安装板尺寸(宽 x 高)	505 mm x 525 mm
安装板材料厚度	3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	是的
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	是的
锁	锁具数量: 2
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 65
Protection category NEMA	类型 1
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	类型 12
IK 编码	IK09
工作温度范围	-40 °C70 °C
工作温度	可通过内置的设备限制标注的温度
包装单元	1件
净重	17
毛重	17.74
税率号	94037000
EAN	4028177952102
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

© Rittal 2025 3

批准

批准	ATEX
	ATEX QA
	IECEx
	IECEx QAR
	UR + C-UR (recognized)
解释	Attestation of Conformity

© Rittal 2025 4