Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





KEL 9306.000 防爆箱体

状态: 2025-11-4 (来源: rittal.com/cn-zh)



KEL 9306.000 - 防爆箱体不锈钢,空箱体配有螺钉固定盖

带有螺旋紧固盖的不锈钢 EX 箱体







特征

型号	KEL 9306.000
型式	防爆箱体
使用范围	1区和2区或21区和22区按照2014/34/EU 适用环境温度范围: -30°C+80°C 可通过内置的设备限制标注的温度 防护等级依据EN 60 079标准:通过提高箱体的安全性能(Ex e)来很好的保护其内部设备(Ex tb)
材料	箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304) 箱盖:不锈钢 1.4301 (AISI 304),四周带有发泡硅树酯密封
表面	箱体: 拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
供货范围	箱体 箱盖
尺寸	宽度: 300 mm 高度: 300 mm 深度: 120 mm

© Rittal 2025

特征

Certificate IEC EX PTB 09.0033U	是的
Certificate PTB 03 ATEX 1013U	是的
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 66
包装单元	1件
净重	3.7
毛重	3.9
税率号	94032080
EAN	4028177138643
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

批准

批准	ATEX	
	ATEX QA	
	IECEx	
	IECEx QAR	

© Rittal 2025 3