

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.004

母线支架

状态: 2026-2-4 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.004 - 母线支架 用于扁平铜母线

用于扁平铜母线，最高 800 A。

特征

型号	SV 9340.004
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
额定工作电压	1000 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)	22 kA - 600 V, 支架间距 500 mm, 母线 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, 支架间距 500 mm, 母线 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, 支架间距 250 mm, 母线 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, 支架间距 250 mm, 母线 15 x 5 - 25 x 10 mm, L 类 保险丝, 最大 800 A, JDDZ/7
关于订货编号的说明	在使用 12 x 5/10 mm 的母线时, 需要附加使用间隔垫片 9340.090 UL 应用时需使用底槽 UL 认证, 仅适用于与 AC 应用连接
极数	4 极
带内部固定件	是的
母线中心距离	60 mm
适合于母线	12 x 5 - 30 x 10
包装单元	4 件
净重	0.84
毛重	0.915
税率号	85469010

特征

EAN 4028177536715

ETIM 9 EC001166

ECLASS 8.0 27400607

批准

批准 ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

解释 符合性声明
符合性声明 UK