

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.004

母线支架

状态: 2026-7-3 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.004 - 母线支架 用于扁平铜母线

用于扁平铜母线，最高 800 A。

特征

型号	SV 9340.004
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
额定工作电压	1000 V, 3~
关于订货编号的说明	在使用 12 x 5/10 mm 的母线时，需要附加使用间隔垫片 9340.090 UL 应用时需使用底槽 UL 认证，仅适用于与 AC 应用连接
UL 电气值 (SCCR)	22 kA - 600 V，支架间距 500 mm，母线 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V，支架间距 500 mm，母线 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V，支架间距 250 mm，母线 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V，支架间距 250 mm，母线 15 x 5 - 25 x 10 mm，L 类 保险丝，最大 800 A，JDDZ/7
极数	4 极
与型号相匹配	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005

特征

带内部固定件	是的
母线中心距离	60 mm
适合于母线	12 x 5 - 30 x 10
包装单元	4 件
净重	0.84 kg
毛重	0.915 kg
税率号	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
产品描述	SV Ril用e60 用于 pk 4

批准

批准	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK