Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.004 母线支架

状态: 2025-12-16 (来源: rittal.com/cn-zh)



SV 9340.004 - 母线支架 用于扁平铜母线

用于扁平铜母线,最高800A。

特征

型号 	SV 9340.004
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
额定工作电压	1000 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)	22 kA - 600 V,支架间距 500 mm,母线 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V,支架间距 500 mm,母线 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V,支架间距 250 mm,母线 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V,支架间距 250 mm,母线 15 x 5 - 25 x 10 mm,L 类 保险丝,最大 800 A,JDDZ/7
关于订货编号的说明	在使用 12 x 5/10 mm 的母线时,需要附加使用间隔垫片 9340.090 UL 应用时需使用底槽 UL 认证,仅适用于与 AC 应用连接
极数	4 极
带内部固定件	是的
母线中心距离	60 mm
适合于母线	12 x 5 - 30 x 10
包装单元	4 件
净重	0.84
毛重	0.915
税率号	85469010

© Rittal 2025 2

特征

EAN	4028177536715
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

批准

批准	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 3