Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.050 母线支架

状态: 2025-12-16 (来源: rittal.com/cn-zh)



SV 9340.050 - 母线支架 用于扁平铜母线

用于扁平铜母线,最高800A。

特征

型号	SV 9340.050
材料	聚酰胺
	防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
额定工作电压	1000 V, 3~
	1500 V (直流)
UL 电气值 (SCCR)	14 kA - 600 V,支架间距 500 mm,母线 12 x 5/10 mm
	22 kA - 600 V,支架间距 500 mm,母线 15 x 5 - 25 x 10 mm
	25 kA - 600 V,支架间距 250 mm,母线 12 x 5/10 mm
	25 kA - 600 V,支架间距 500 mm,母线 30 x 5/10 mm
	30 kA - 600 V,支架间距 250 mm,母线 15 x 5 - 25 x 10 mm
	50 kA - 600 V,支架间距 350 mm,母线 30 x 5/10 mm,L 类保险
	丝,最大 800 A,JDDZ/7
	54 kA - 600 V,支架间距 500 mm,母线 30 x 5/10 mm,断路器,最
	大 600 A,DIVQ/7
	65 kA - 480 V,支架间距 250 mm,母线 30 x 5/10 mm,断路器,最
	大 600 A,DIVQ/7
	73 kA - 600 V,支架间距 250 mm,母线 30 x 5/10 mm,L 类保险
	丝,最大 800 A,JDDZ/7
关于订货编号的说明	UL 应用时需使用底槽
极数	3 极
带内部固定件	是的
母线中心距离	60 mm

© Rittal 2025

2

特征

适合于母线	12 x 5 - 30 x 10
包装单元	4 件
净重	0.668
毛重	0.72
税率号	85469010
EAN	4028177525573
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

批准

批准	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
解释	—————————————————————————————————————
	符合性声明 UK

© Rittal 2025