

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.270

OM 支架，没有触点系统

状态: 2026-3-6 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.270 - OM 支架，没有触点系统 无触点系统

用于安装外部供电的开关装置。

特征

| | |
|-----------------|-------------------------|
| 型号 | SV 9340.270 |
| 产品描述 | 用于安装外部供电的开关装置。 |
| 材料 | 聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 |
| 颜色 | 主体架：RAL 7035 |
| 用于母线系统，中心距离为... | 60 mm |
| 支承轨型号 | 支撑框架，1 个 TS 55D-V |
| 极数 | 3 极 |
| 支承框架支架 | 是的 |
| 尺寸 | 宽度: 55 mm 高度: 272 mm |
| 支承轨数量/高度 | 1 / 10 mm |
| 适合于母线 | 高度: 5, 10 mm |
| 支承框架（宽 x 高） | 55 mm x 237 mm |
| 认证 | UL |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.25 kg |
| 毛重 | 0.258 kg |
| 税率号 | 85369095 |

特征

| | |
|------------|-------------------------|
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |
| 产品描述 | SV OM 多功能元件适配器 55x208mm |

批准

| | |
|----|--|
| 批准 | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
|----|--|

| | |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |
|----|-------------------|