

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



SV 9340.300

OM 支架，没有触点系统

状态: 2026-5-14 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.300 - OM 支架，没有触点系统 无触点系统

用于安装外部供电的开关装置。

## 特征

型号	SV 9340.300
型式	无触点系统
产品描述	用于安装外部供电的开关装置。
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架: RAL 7035
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
支承轨型号	不含支撑框架, 2 个 TS 45D
极数	3 极
尺寸	宽度: 45 mm 高度: 208 mm
支承轨数量/高度	2 / 10 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
认证	UL
包装单元	1 件
净重	0.153 kg
毛重	0.202 kg
税率号	85369095
ETIM 9	EC001166

## 特征

---

ECLASS 8.0

27400607

---

产品描述

OM支架，无触点；支承轨2个

## 批准

---

批准

ABS

DNV

Lloyds Register

UL + C-UL (listed)

---

解释

符合性声明

符合性声明 UK