

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.300

OM 支架，没有触点系统

状态: 2026-1-16 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

SV 9340.300 - OM 支架，没有触点系统 无触点系统

用于安装外部供电的开关装置。

特征

型号	SV 9340.300
型式	无触点系统
产品描述	用于安装外部供电的开关装置。
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架: RAL 7035
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
支承轨型号	不含支撑框架, 2 个 TS 45D
极数	3 极
尺寸	宽度: 45 mm 高度: 208 mm
支承轨数量/高度	2 / 10 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
认证	UL
包装单元	1 件
净重	0.153
毛重	0.202
税率号	85369095
EAN	4028177673816

特征

ETIM 9 EC001166

ECLASS 8.0 27400607

批准

批准	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK
