

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.310 OM 适配器

状态: 2026-5-14 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.310 - OM 适配器 带连接导线



特征

型号	SV 9340.310
型式	带连接导线
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架: RAL 7035
连接线缆 (AWG)	AWG 12
额定电流 最大	25 A
额定工作电压	690 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)	30 kA - 600 V, K5 类保险丝, 最大 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, K5 类保险丝, 最大 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, J 类保险丝, 最大 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, K5 类保险丝, 最大 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, 组合电机控制器, 最大 27 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, 组合电机控制器, 最大 32 A, NHJH/7
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
连接电缆长度	130 mm
支承轨型号	不含支撑框架, 1 个 TS 45C

特征

说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
极数	3 极
尺寸	宽度: 45 mm 高度: 208 mm
支承轨数量/高度	1 / 10 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
认证	UL
包装单元	1 件
净重	0.245 kg
毛重	0.26 kg
铜成分 (kg/件)	0.036
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	OM转换器25A 690V AWG 12 45x208mm

批准

批准	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
----	---

批准

解释

符合性声明

符合性声明 UK