
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.470 OM 适配器

状态: 2025-11-16 (来源: rittal.com/cn-zh)



SV 9340.470 - OM 适配器 带连接导线



特征

型号 	SV 9340.470
型式	带连接导线
材料	聚酰胺
	防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架:RAL 7035
连接线缆 (AWG)	AWG 10
额定电流 最大	32 A
额定工作电压	690 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)	30 kA - 600 V,K5 类保险丝,最大 60 A,JDDZ/7
	30 kA - 480 V,组合电机控制器,最大 63 A,NHJH/7
	65 kA - 600 V,J 类保险丝,最大 60 A,JDDZ/7
	65 kA - 480 V,手动电机控制器,最大 63 A,NLRV/7
	65 kA - 480 V,组合电机控制器,最大 63 A,NHJH/7
用于母线系统,中心距离为	60 mm
连接电缆长度	130 mm
支承轨型号	支撑框架,1个TS 55D,1个TS 55D-V
说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差

© Rittal 2025 2

特征

极数	3 极
尺寸	宽度: 55 mm 高度: 208 mm
支承轨数量/高度	2 / 10 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
支承框架(宽 x 高)	55 mm x 170 mm
包装单元	1件
净重 	0.359
毛重	0.36
铜成分(kg/件)	0.074
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN	4028177555457
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

批准

批准	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
解释	
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 3