

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.510 OM 适配器

状态: 2026-5-14 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.510 - OM 适配器 带张力弹簧夹



特征

| | |
|------------------|-------------------------|
| 型号 | SV 9340.510 |
| 型式 | 带张力弹簧夹 |
| 材料 | 聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 |
| 颜色 | 主体架: RAL 7035 |
| 额定电流 最大 | 32 A |
| 额定工作电压 | 690 V, 3~ |
| 用于母线系统, 中心距离为... | 60 mm |
| 支承轨型号 | 不含支撑框架, 1 个 TS 45C |
| 极数 | 3 极 |
| 尺寸 | 宽度: 45 mm 高度: 208 mm |
| 圆导线连接 | 1.5 - 6 mm ² |
| 支承轨数量/高度 | 1 / 10 mm |
| 适合于母线 | 高度: 5, 10 mm |
| 包装单元 | 1 件 |

特征

| | |
|--|---|
| 净重 | 0.231 kg |
| 毛重 | 0.24 kg |
| 铜成分 (kg/件) | 0.027 |
| 税率号 | 85369095 |
| Custom Tariff Number China (deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 85380000 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| 产品描述 | OM转换器32A 690V 1.5.6 qmm 45x208mm |

批准

| | |
|----|-------------------------------|
| 批准 | ABS DNV Lloyds Register |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |