

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.520 OM 适配器

状态: 2026-5-12 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.520 - OM 适配器 带张力弹簧夹



## 特征

型号	SV 9340.520
型式	带张力弹簧夹
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架: RAL 7035
额定电流 最大	32 A
额定工作电压	690 V, 3~
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
支承轨型号	不含支撑框架, 2 个 TS 45D
极数	3 极
尺寸	宽度: 45 mm 高度: 208 mm
圆导线连接	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
支承轨数量/高度	2 / 10 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
包装单元	1 件

## 特征

---

净重	0.238 kg
毛重	0.266 kg
铜成分 (kg/件)	0.027
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	OM适配器 不带导线 45mm 32A 2 导轨

## 批准

---

批准	ABS DNV Lloyds Register
解释	符合性声明 符合性声明 UK