

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.550

OM 适配器

状态: 2026-7-3 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.550 - OM 适配器 带张力弹簧夹



特征

型号	SV 9340.550
型式	带张力弹簧夹
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架: RAL 7035
额定电流 最大	32 A
额定工作电压	690 V, 3~
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
支承轨型号	支撑框架, 1 个 TS 45C, 引脚盒
极数	3 极
PinBlock	是的
尺寸	宽度: 45 mm 高度: 208 mm
圆导线连接	1.5 - 6 mm ²
支承轨数量/高度	1 / 10 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm

特征

支承框架 (宽 x 高)	45 mm x 170 mm
包装单元	1 件
净重	0.238 kg
毛重	0.29 kg
铜成分 (kg/件)	0.027
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	OM转换器32A 690V 1.5.6 qmm 45x208mm

批准

批准	ABS DNV Lloyds Register
解释	符合性声明 符合性声明 UK