

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.650 OM 适配器

状态: 2026-5-13 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.650 - OM 适配器 带张力弹簧夹



## 特征

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 型号               | SV 9340.650                          |
| 型式               | 带张力弹簧夹                               |
| 材料               | 聚酰胺<br>防火性能符合 UL 94-V0               |
| 颜色               | 主体架: RAL 7035                        |
| 额定电流 最大          | 65 A                                 |
| 额定工作电压           | 690 V, 3~                            |
| 用于母线系统, 中心距离为... | 60 mm                                |
| 支承轨型号            | 支撑框架, 1 个 TS 55E, 1 个 TS 55D-V       |
| 极数               | 3 极                                  |
| 支承框架支架           | 是的                                   |
| 关于订货编号的说明        | 根据 IEC 61.439-1 的升温测试, 载流容量最多可达 80 A |
| 尺寸               | 宽度: 55 mm<br>高度: 272 mm              |
| 圆导线连接            | 2.5 - 16 mm <sup>2</sup>             |
| 支承轨数量/高度         | 2 / 10 mm                            |

## 特征

---

|  |   |
|--|---|
| 适合于母线  | 高度: 5, 10 mm  |
| 支承框架 (宽 x 高)   | 55 mm x 237 mm                                      |
| 包装单元   | 1 件   |
| 净重   | 0.339 kg  |
| 毛重   | 0.377 kg  |
| 铜成分 (kg/件)   | 0.059   |
| 税率号  | 85369095  |
| Custom Tariff Number China<br>(deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 85380000 |
| ETIM 9   | EC001531  |
| ECLASS 8.0   | 27370304  |
| 产品描述   | OM转换器65A 690V 2.5.16 qmm 55x272mm                   |

## 批准

---

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 批准 | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK             |