


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.660

## OM 适配器

状态: 2026-2-3 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.660 - OM 适配器 带张力弹簧夹



## 特征

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 型号               | SV 9340.660             |
| 材料               | 聚酰胺<br>防火性能符合 UL 94-V0  |
| 颜色               | 主体架: RAL 7035           |
| 额定电流 最大          | 32 A                    |
| 额定工作电压           | 690 V, 3~               |
| 用于母线系统, 中心距离为... | 60 mm                   |
| 支承轨型号            | 支撑框架, 1 个 TS 55D        |
| 极数               | 3 极                     |
| 尺寸               | 宽度: 55 mm<br>高度: 208 mm |
| 圆导线连接            | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| 支承轨数量/高度         | 1 / 10 mm               |
| 适合于母线            | 高度: 5, 10 mm            |
| 支承框架 (宽 x 高)     | 55 mm x 170 mm          |
| 包装单元             | 1 件                     |

## 特征

|  |   |
|--|---|
| 净重   | 0.29  |
| 毛重   | 0.315   |
| 铜成分 (kg/件)   | 0.027   |
| 税率号  | 85369095  |
| Custom Tariff Number China<br>(deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 85380000 |
| EAN  | 4028177502680                                       |
| ETIM 9   | EC001531  |
| ECLASS 8.0   | 27370304  |

## 批准

|    |  |
|----|--|
| 批准 | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK                            |