

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.750 OM 适配器

状态: 2026-5-14 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.750 - OM 适配器 带连接导线



特征

| | |
|------------------|--|
| 型号 | SV 9340.750 |
| 型式 | 带连接导线 |
| 材料 | 聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 |
| 颜色 | 主体架: RAL 7035 |
| 连接线缆 (AWG) | AWG 8 |
| 额定电流 最大 | 40 A |
| 额定工作电压 | 690 V, 3~ |
| UL 电气值 (SCCR) | 30 kA - 600 V, K5 类保险丝, 最大 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, 组合电机控制器, 最大 63 A, NHJH/7 65 kA - 600 V, J 类保险丝, 最大 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, 手动电机控制器, 最大 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, 组合电机控制器, 最大 63 A, NHJH/7 |
| 用于母线系统, 中心距离为... | 60 mm |
| 连接电缆长度 | 130 mm |
| 支承轨型号 | 不含支撑框架, 1 个, 15 x 35 mm |
| 说明 | 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 |

特征

| | |
|--|---|
| 极数 | 3 极 |
| 尺寸 | 宽度: 55 mm 高度: 208 mm |
| 支承轨数量/高度 | 1 / 15 mm |
| 适合于母线 | 高度: 5, 10 mm |
| 认证 | UL |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.34 kg |
| 毛重 | 0.381 kg |
| 铜成分 (kg/件) | 0.088 |
| 税率号 | 85369095 |
| Custom Tariff Number China (deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 85380000 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| 产品描述 | 元件适配器40A 690V AWG 8 55x208mm |

批准

| | |
|----|---|
| 批准 | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |