

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.780 OM 适配器

状态: 2026-5-13 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.780 - OM 适配器 带连接导线

特征

| | |
|------------------|---|
| 型号 | SV 9340.780 |
| 型式 | 带连接导线 |
| 材料 | 聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 |
| 颜色 | 主体架: RAL 7035 |
| 连接线缆 (AWG) | AWG 12 |
| 额定电流 最大 | 16 A |
| 额定工作电压 | 690 V, 3~ |
| UL 电气值 (SCCR) | 30 kA - 600 V, K5 类保险丝, 最大 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, K5 类保险丝, 最大 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, J 类保险丝, 最大 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, K5 类保险丝, 最大 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, 组合电机控制器, 最大 27 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, 组合电机控制器, 最大 32 A, NHJH/7 |
| 用于母线系统, 中心距离为... | 60 mm |
| 连接电缆长度 | 165 mm |
| 支承轨型号 | 支撑框架, 1 个 TS 45D, 1 个 TS 45D-V |
| 说明 | 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 |
| 极数 | 3 极 |
| 尺寸 | 宽度: 45 mm 高度: 208 mm |
| 支承轨数量/高度 | 2 / 10 mm |

特征

| | |
|--|---|
| 适合于母线 | 高度: 5, 10 mm |
| 支承框架 (宽 x 高) | 45 mm x 170 mm |
| 认证 | UL |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.25 kg |
| 毛重 | 0.3 kg |
| 铜成分 (kg/件) | 0.038 |
| 税率号 | 85369095 |
| Custom Tariff Number China (deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 85380000 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| 产品描述 | OM适配器, 带连接电缆 |

批准

| | |
|----|--|
| 批准 | ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |