

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.830

## 双股导线

状态: 2026-6-28 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.830 - 双股导线 用于带张力弹簧夹 2.5-16 mm<sup>2</sup> 的 OM 适配器

预集束连接线缆，用于在一个适配器上个性化连接最多两个开关装置。



## 特征

型号	SV 9340.830
产品描述	已完成连线的连接线缆，用于在一个适配器上最多两个开关装置的个性化连接。
材料	绝缘 PVC 耐温性达 105 °C 电缆芯线两面均经超声增厚
说明	AWG = 美国线规
AWG	AWG 8 = 8.37 mm <sup>2</sup> ☒ 10 mm <sup>2</sup>
尺寸	长度: 140 mm, 250 mm
包装单元	6 件
净重	0.18 kg
毛重	0.248 kg
铜成分 (kg/件)	0.02
税率号	85444290

## 特征

---

ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613
产品描述	双股导线，线径AWG 8, L1: 140 mm, L2: 250 mm

---

## 批准

---

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------