

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.860

电缆套件

状态: 2026-5-14 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.860 - 电缆套件 用于 OM 适配器，带张力弹簧接线柱

已完成连线的连接线缆，用于开关装置的个性化连接。



特征

| | |
|------------|---|
| 型号 | SV 9340.860 |
| 产品描述 | 已完成连线的连接线缆，用于个性化连接安装在带张力弹簧夹的 OM 适配器上的开关装置。 |
| 材料 | 绝缘 PVC 耐温性达 105 °C 电缆芯线两面均经超声增厚 |
| AWG | AWG 12 = 3.31 mm ² ⊠ 4 mm ² |
| 说明 | AWG = 美国线规 |
| 尺寸 | 长度: 140 mm |
| 包装单元 | 15 件 |
| 净重 | 0.075 kg |
| 毛重 | 0.085 kg |
| 铜成分 (kg/件) | 0.003 |
| 税率号 | 85444290 |

特征

| | |
|------------|----------------------------------|
| ETIM 9 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27062302 |
| 产品描述 | SV 进线 set AWG 12 130mmL pk of 15 |

批准

| | |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |
|----|-------------------|