# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.860 电缆套件

状态: 2025-11-17 (来源: rittal.com/cn-zh)



# SV 9340.860 - 电缆套件 用于 OM 适配器,带张力弹簧接线柱

已完成连线的连接线缆,用于开关装置的个性化连接。





#### 特征

型号	SV 9340.860
产品描述	已完成连线的连接线缆,用于个性化连接安装在带张力弹簧夹的 OM 适配器上的开关装置。
材料	绝缘 PVC 耐温性达 105°C 电缆芯线两面均经超声增厚
AWG	$AWG 12 = 3.31 mm^2 \boxtimes 4 mm^2$
说明	AWG = 美国线规
尺寸	长度: 140 mm
包装单元	15 件
净重	0.075
毛重	0.085
铜成分(kg/件)	0.003
税率号	85444290

© Rittal 2025

## 特征

EAN	4028177502710
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

## 批准

解释 符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025