Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.870 电缆套件

状态: 2025-11-17 (来源: rittal.com/cn-zh)



SV 9340.870 - 电缆套件 用于 OM 适配器,带张力弹簧接线柱

已完成连线的连接线缆,用于开关装置的个性化连接。





特征

型号	SV 9340.870
产品描述	已完成连线的连接线缆,用于个性化连接安装在带张力弹簧夹的 OM 适配器上的开关装置。
材料	绝缘 PVC 耐温性达 105°C 电缆芯线两面均经超声增厚
AWG	$AWG 10 = 5.26 mm^2 \boxtimes 6 mm^2$
说明	AWG = 美国线规
尺寸	长度: 140 mm
包装单元	15 件
净重	0.12
毛重	0.13
铜成分(kg/件)	0.006
税率号	85444290

© Rittal 2025

特征

EAN	4028177502727
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

批准

解释符合性声明

符合性声明 UK