

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.930

OM 适配器

状态: 2026-2-8 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.930 - OM 适配器 带可插拔电缆出线



特征

| | |
|------------------|--|
| 型号 | SV 9340.930 |
| 材料 | 聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 |
| 颜色 | 主体架: RAL 7035 |
| 供货范围 | 可连接 3 个主触点的插头 (1.5 – 4 mm ²) |
| 额定电流 最大 | 25 A |
| 额定工作电压 | 690 V, 3~ |
| 用于母线系统, 中心距离为... | 60 mm |
| 支承轨型号 | 支撑框架, 1 个 TS 55D, 1 个 TS 55D-V |
| 极数 | 3 极 |
| Connector outlet | 可连接 3 个主触点的插头 (1.5 – 4 mm ²) |
| 尺寸 | 宽度: 55 mm 高度: 208 mm |
| 圆导线连接 | 1.5 – 4 mm ² |
| 支承轨数量/高度 | 2 / 10 mm |
| 适合于母线 | 高度: 5, 10 mm |

特征

| | |
|--|---|
| 支承框架 (宽 x 高) | 55 mm x 170 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.3 |
| 毛重 | 0.332 |
| 铜成分 (kg/件) | 0.025 |
| 税率号 | 85369095 |
| Custom Tariff Number China (deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 85380000 |
| EAN | 4028177555471 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ETIM 8 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

批准

| | |
|----|--|
| 批准 | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |