Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9342.200 连接适配器

状态: 2025-11-2 (来源: rittal.com/cn-zh)



SV 9342.200 - 连接适配器

用于中心距离为 60 mm 的母线系统。

特征

	SV 9342.200
材料	盖板: ABS 机座: 聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
额定电流 最大	63 A
额定工作电压	690 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)	65 kA - 600 V,J 类保险丝,最大 60 A,JDDZ/7 65 kA - 480 V,手动电机控制器,最大 65 A,NLRV/7
导线出线	上面
用于母线系统,中心距离为	60 mm
说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 UL 认证,仅适用于与 AC 应用连接 DC 应用中的额定工作电压取决于母线支架 9340.050/9341.050/9342.050 内的母线排列。
极数	3 极
尺寸	宽度: 20 mm 高度: 215 mm
圆导线连接,细线带电缆芯线套管	2.5 - 10 mm ²
圆导线连接,单芯	2.5 - 10 mm ²
圆导线连接,多芯	2.5 - 10 mm ²

© Rittal 2025 2

特征

适合于母线	高度: 5, 10 mm
包装单元	1件
净重	0.199
毛重	0.206
铜成分(kg/件)	0.019
税率号	85369010
EAN	4028177503595
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

批准

批准	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025