

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.200

连接适配器

状态: 2026-7-3 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.200 - 连接适配器

用于中心距离为 60 mm 的母线系统。

特征

| | |
|------------------|--|
| 型号 | SV 9342.200 |
| 材料 | 盖板: ABS 机座: 聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 额定电流 最大 | 63 A |
| 额定工作电压 | 690 V, 3~ |
| 说明 | 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 UL 认证, 仅适用于与 AC 应用连接 DC 应用中的额定工作电压取决于母线支架 9340.050/9341.050/9342.050 内的母线排列。 |
| UL 电气值 (SCCR) | 65 kA - 600 V, J 类保险丝, 最大 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, 手动电机控制器, 最大 65 A, NLRV/7 |
| 导线出线 | 上面 |
| 用于母线系统, 中心距离为... | 60 mm |
| 极数 | 3 极 |
| 尺寸 | 宽度: 20 mm 高度: 215 mm |
| 圆导线连接, 细线带电缆芯线套管 | 2.5 - 10 mm ² |
| 圆导线连接, 单芯 | 2.5 - 10 mm ² |
| 圆导线连接, 多芯 | 2.5 - 10 mm ² |

特征

| | |
|------------|-------------------|
| 适合于母线 | 高度: 5, 10 mm |
| 认证 | UL |
| 用于母线厚度 | 10 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.199 kg |
| 毛重 | 0.206 kg |
| 铜成分 (kg/件) | 0.019 |
| 税率号 | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| 产品描述 | 连接转换器63A 690V 3 极 |

批准

| | |
|----|---|
| 批准 | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |