


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.220

连接适配器

状态: 2026-5-13 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.220 - 连接适配器

用于中心距离为 60 mm 的母线系统。

特征

| | |
|---------------------|--|
| 型号 | SV 9342.220 |
| 材料 | 盖板: ABS 机座: 聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 额定电流 最大 | 125 A |
| 额定工作电压 | 690 V, 3~ |
| 导线出线 | 上/下 |
| 用于母线系统, 中心距离为... | 60 mm |
| 说明 | 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 UL 认证, 仅适用于与 AC 应用连接 DC 应用中的额定工作电压取决于母线支架 9340.050/9341.050/9342.050 内的母线排列。 |
| 极数 | 3 极 |
| 尺寸 | 宽度: 55 mm 高度: 210 mm |
| 圆导线连接, 细线带电缆芯线套管 | 10 - 25 mm ² |
| 圆导线连接, 多芯 | 16 - 35 mm ² |
| 适合于母线 | 高度: 5, 10 mm |
| 用于叠层铜母线的接线区 (宽 x 高) | 10 x 7.8 mm |

特征

| | |
|------------|------------------------|
| 用于母线厚度 | 25 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.417 kg |
| 毛重 | 0.42 kg |
| 铜成分 (kg/件) | 0.052 |
| 税率号 | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| 产品描述 | SV 连接适配器 125A 690V 3 极 |

批准

| | |
|----|-------------------------------|
| 批准 | ABS DNV Lloyds Register |
| 解释 | 符合性声明 UK |