

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.250 连接适配器

状态: 2025-11-2 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.250 - 连接适配器

用于中心距离为 60 mm 的母线系统。

## 特征

|                  |  |
|------------------|--|
| 型号               | SV 9342.250  |
| 材料               | 盖板: ABS<br>机座: 聚酰胺<br>防火性能符合 UL 94-V0  |
| 颜色               | RAL 7035   |
| 额定电流 最大          | 250 A  |
| 额定工作电压           | 690 V, 3~  |
| UL 电气值 (SCCR)    | 50 kA - 600 V, K5 类保险丝, 最大 250 A, JDDZ/7<br>50 kA - 600 V, 组合电机控制器, 最大 250 A, NHJH/7<br>65 kA - 480 V, 断路器, 最大 250A, DIVQ/7<br>65 kA - 600 V, J 类保险丝, 最大 400 A, JDDZ/7 |
| 导线出线             | 上/下  |
| 用于母线系统, 中心距离为... | 60 mm  |
| 说明               | 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差<br>UL 认证, 仅适用于与 AC 应用连接<br>DC 应用中的额定工作电压取决于母线支架<br>9340.050/9341.050/9342.050 内的母线排列。   |
| 极数               | 3 极  |
| 尺寸               | 宽度: 90 mm<br>高度: 210 mm  |
| 圆导线连接, 细线带电缆芯线套管 | 35 - 120 mm <sup>2</sup>   |

## 特征

---

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 圆导线连接, 多芯           | 35 - 120 mm <sup>2</sup> |
| 适合于母线               | 高度: 5, 10 mm             |
| 用于叠层铜母线的接线区 (宽 x 高) | 18.5 x 15.5 mm           |
| 包装单元                | 1 件                      |
| 净重                  | 0.779                    |
| 毛重                  | 0.829                    |
| 铜成分 (kg/件)          | 0.166                    |
| 税率号                 | 85369010                 |
| EAN                 | 4028177503632            |
| ETIM 9              | EC001531                 |
| ECLASS 8.0          | 27370304                 |

## 批准

---

|    |  |
|----|--|
| 批准 | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK  |