
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9342.270 连接适配器

状态: 2025-10-21 (来源: rittal.com/cn-zh)



SV 9342.270 - 连接适配器

用于中心距离为 60 mm 的母线系统。

特征

<u></u> 型号	SV 9342.270
材料	盖板: ABS
	机座: 聚酰胺
	防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
额定电流 最大	250 A
额定工作电压	690 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)	50 kA - 600 V,K5 类保险丝,最大 250 A,JDDZ/7
	50 kA - 600 V,组合电机控制器,最大 250 A,NHJH/7
	65 kA - 480 V,断路器,最大 250A,DIVQ/7
	65 kA - 600 V,J 类保险丝,最大 400 A,JDDZ/7
导线出线	下面
用于母线系统,中心距离为	60 mm
说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
	UL 认证,仅适用于与 AC 应用连接
	DC 应用中的额定工作电压取决于母线支架
	9340.050/9341.050/9342.050 内的母线排列。
极数	3 极
尺寸	宽度: 90 mm
	高度: 210 mm
	35 - 120 mm²

© Rittal 2025 2

特征

圆导线连接,多芯	35 - 120 mm ²
适合于母线	高度: 5, 10 mm
用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)	18.5 x 15.5 mm
额定工作电压(L1 + L2)	1000 V (直流)
额定工作电压(L1 + L3)	1500 V (直流)
包装单元	1件
净重	0.699
毛重	0.714
铜成分(kg/件)	0.166
税率号	85369010
EAN	4028177503656
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

批准

批准	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
解释	
	符合性声明 UK

© Rittal 2025