

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.280

## 连接适配器

状态: 2026-7-3 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.280 - 连接适配器

用于中心距离为 60 mm 的母线系统。

## 特征

|                     |  |
|---------------------|--|
| 型号                  | SV 9342.280  |
| 材料                  | 盖板: ABS<br>机座: 聚酰胺<br>防火性能符合 UL 94-V0  |
| 颜色                  | RAL 7035   |
| 额定电流 最大             | 800 A  |
| 额定工作电压              | 690 V, 3~  |
| 说明                  | 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差<br>UL 认证, 仅适用于与 AC 应用连接<br>DC 应用中的额定工作电压取决于母线支架<br>9340.050/9341.050/9342.050 内的母线排列。 |
| 导线出线                | 上/下  |
| 用于母线系统, 中心距离为...    | 60 mm  |
| 极数                  | 3 极  |
| 尺寸                  | 宽度: 129 mm<br>高度: 246 mm   |
| 圆导线连接, 细线带电缆芯线套管    | 95 - 185 mm <sup>2</sup>   |
| 圆导线连接, 多芯           | 95 - 300 mm <sup>2</sup>   |
| 适合于母线               | 高度: 5, 10 mm   |
| 用于叠层铜母线的接线区 (宽 x 高) | 33 x 20 mm   |

## 特征

---

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 用于母线厚度     | 185 mm                 |
| 包装单元       | 1 件                    |
| 净重         | 1.98 kg                |
| 毛重         | 2.07 kg                |
| 铜成分 (kg/件) | 0.358                  |
| 税率号        | 85369010               |
| ETIM 9     | EC001531               |
| ECLASS 8.0 | 27370304               |
| 产品描述       | SV 连接适配器 800A 690V 3 极 |

## 批准

---

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 批准 | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK             |