

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.321

接线盒

状态: 2026-7-5 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.321 - 接线盒

用于连接圆导线和叠层铜母线。适用于母线 12 x 5 至 30 x 10 mm 和 PLS 800/1600。

特征

| | |
|----------------------------------|---|
| 型号 | SV 9342.321 |
| 产品描述 | 适用于母线 12 x 5 至 30 x 10 mm 和 PLS 800/1600。 |
| 材料 | 机座：聚酰胺 盖板：ABS 防火性能符合 UL 94-V0 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 3 个接线柱，包括盖板 |
| 用于叠层铜母线（母线厚度 5 mm 时）的接线区（宽 x 高） | 65 x 27 mm |
| 用于叠层铜母线（母线厚度 10 mm 时）的接线区（宽 x 高） | 65 x 22 mm |
| 导线出线 | 上/下 |
| 额定电流 最大 | 1,600 A |
| UL 电气值 (SCCR) | 65 kA - 480 V，断路器，最大 1200A，DIVQ/7 65 kA - 600 V，L 类保险丝，最大 1600 A，JDDZ/7 |
| 说明 | 在过压类别为 III 的情况下，额定工作电压为 1000 V (AC)。 在 2 极母线系统 (SV 9340.040) 上使用接线柱时，接线柱必须转动 180° 以便与 PE 母线连接。 |
| 尺寸 | 宽度: 85 mm 高度: 88 mm |
| 包装单元 | 3 件 |

特征

| | |
|------------|---------------|
| 净重 | 2.1 kg |
| 毛重 | 2.197 kg |
| 铜成分 (kg/件) | 0.136 |
| 税率号 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| 产品描述 | 连接块 1极, 1600A |

批准

| | |
|----|--|
| 批准 | ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |