

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.410 CB 元件适配器

状态: 2026-2-5 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.410 - CB 元件适配器 3 极

CB 通用元件适配器，简化断路器安装

特征

型号	SV 9342.410
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
接线方式	框型接线柱
额定电流 最大	100 A
额定工作电压	690 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)	65 kA - 480 V, 手动电机控制器, 最大 100 A, NLRV/7
导线出线	下面
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
说明	导线出线: 开关出线端或作为开关设备的出线导线 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
极数	3 极
尺寸	宽度: 72 mm 高度: 210 mm
圆导线连接	10 - 35 mm ²
适合于母线	高度: 5, 10 mm
用于叠层铜母线的接线区 (宽 x 高)	10 x 7.8 mm

特征

适用于制造商 (类型)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
认证	UL
包装单元	1 件
净重	0.57
毛重	0.576
铜成分 (kg/件)	0.114
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN	4028177503762
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

批准

批准	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK
