

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.610 CB 元件适配器

状态: 2026-4-10 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.610 - CB 元件适配器 3 极

CB 通用元件适配器，简化断路器安装

## 特征

型号	SV 9342.610
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
供货范围	接线端子盖板 滑动块
接线方式	框型接线柱
额定电流 最大	250 A
额定工作电压	690 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)	65 kA - 480 V, 断路器, 最大 250A, DIVQ/7
导线出线	下面
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
说明	导线出线: 开关出线端或作为开关设备的出线导线 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
极数	3 极
尺寸	宽度: 105 mm 高度: 240 mm
圆导线连接	35 - 120 mm <sup>2</sup>
适合于母线	高度: 5, 10 mm

# 特征

用于叠层铜母线的接线区 (宽 x 高)	18.5 x 15.5 mm
适用于制造商 (类型)	ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4) Allen Bradley (140U-J) Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2) GE (FE160, FE250, FD160) Legrand (DPX 250) Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW) OEZ (BD250N, BD250S) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250) Schrack (MC2) Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62) Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
认证	UL
包装单元	1 件
净重	1.299 kg
毛重	1.311 kg
铜成分 (kg/件)	0.426
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	CB component adaptor 250 A, 3-pole, cable outlet bottom (60 mm), RAL 7035

# 批准

---

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------

---

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------