

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.610 CB 元件适配器

状态: 2026-7-4 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.610 - CB 元件适配器 3 极

CB 通用元件适配器，简化断路器安装

## 特征

|                 |  |
|-----------------|--|
| 型号              | SV 9342.610                                    |
| 材料              | 聚酰胺<br>防火性能符合 UL 94-V0                         |
| 颜色              | RAL 7035                                       |
| 供货范围            | 接线端子盖板<br>滑动块                                  |
| 接线方式            | 框型接线柱  |
| 额定电流 最大         | 250 A  |
| 额定工作电压          | 690 V, 3~                                      |
| 说明              | 导线出线：开关出线端或作为开关设备的出线导线<br>给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 |
| UL 电气值 (SCCR)   | 65 kA - 480 V，断路器，最大 250A，DIVQ/7               |
| 导线出线            | 下面   |
| 用于母线系统，中心距离为... | 60 mm  |
| 极数              | 3 极  |
| 尺寸              | 宽度: 105 mm<br>高度: 240 mm                       |
| 圆导线连接           | 35 - 120 mm <sup>2</sup>                       |
| 适合于母线           | 高度: 5, 10 mm                                   |

# 特征

|   |  |
|---|--|
| 用于叠层铜母线的接线区 (宽 x 高)                                 | 18.5 x 15.5 mm   |
| 适用于制造商 (类型)   | ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)<br>Allen Bradley (140U-J)<br>Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)<br>GE (FE160, FE250, FD160)<br>Legrand (DPX 250)<br>Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)<br>OEZ (BD250N, BD250S)<br>Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)<br>Schrack (MC2)<br>Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)<br>Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250) |
| 认证  | UL   |
| 包装单元  | 1 件  |
| 净重  | 1.299 kg   |
| 毛重  | 1.311 kg   |
| 铜成分 (kg/件)  | 0.426  |
| 税率号   | 85369095   |
| Custom Tariff Number China (deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 85380000  |
| ETIM 9  | EC001531   |
| ECLASS 8.0  | 27370304   |
| 产品描述  | CB component adaptor 250 A, 3-pole, cable outlet bottom (60 mm), RAL 7035  |

# 批准

---

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|

---

|    |                   |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK |
|----|-------------------|