## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9343.030 NH 熔断器负荷开关

状态: 2025-11-2 (来源: rittal.com/cn-zh)



# SV 9343.030 - NH 熔断器负荷开关 带电子式熔丝监控

### 特征

型号	SV 9343.030
材料	聚酰胺 防火性能根据 UL 94 触点轨道:镀银电解铜
颜色	主体架:RAL 7035 箱盖:RAL 7035/7001
用于叠层铜母线的接线区	接线区宽度: 20 mm 接线区高度: 5 mm
用于母线系统,中心距离为	60 mm
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M8
最大额定工作电流	160 A
额定工作电压	400 V - 690 V, 3~
用于 NH 规格	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
尺寸	宽度: 106 mm 高度: 194 mm
圆导线连接	10 - 95 mm²
适合于母线	高度: 5, 10 mm
极数	3 极

© Rittal 2025

## 特征

带电子式熔丝监控	是的
包装单元	1件
净重	0.927
毛重	1.029
铜成分(kg/件)	0.2
税率号	85369095
EAN	4028177540293
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

## 批准

批准	CQC-CCC	
解释	符合性声明	
	符合性声明 UK	

© Rittal 2025