

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.040 NH 熔断器负荷开关

状态: 2026-2-13 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.040 - NH 熔断器负荷开关 带电子机械式熔丝监控

## 特征

|                    |  |
|--------------------|--|
| 型号                 | SV 9343.040                                    |
| 型式                 | For 60 mm busbar systems                       |
| 材料                 | 聚酰胺<br>防火性能根据 UL 94<br>触点轨道：镀银电解铜              |
| 颜色                 | 主体架：RAL 7035<br>箱盖：RAL 7035/7001               |
| 用于叠层铜母线的接线区        | 接线区宽度: 13 mm<br>接线区高度: 13 mm                   |
| 用于母线系统，中心距离为...    | 60 mm  |
| 导线出线               | 上/下  |
| 接线方式               | 框型接线柱  |
| 最大额定工作电流           | 160 A  |
| 额定工作电压             | 690 V, 3~                                      |
| 用于 NH 规格           | 00   |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝) |
| 尺寸                 | 宽度: 106 mm<br>高度: 194 mm                       |
| 圆导线连接              | 4 - 95 mm <sup>2</sup>                         |
| 适合于母线              | 高度: 5, 10 mm                                   |

## 特征

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 极数         | 3 极                    |
| 圆导体横截面     | 4 - 95 mm <sup>2</sup> |
| 包装单元       | 1 件                    |
| 净重         | 1.2                    |
| 毛重         | 1.311                  |
| 铜成分 (kg/件) | 0.2                    |
| 税率号        | 85369095               |
| EAN        | 4028177540309          |
| ETIM 9     | EC000249               |
| ECLASS 8.0 | 27371401               |

## 批准

|    |                   |
|----|-------------------|
| 批准 | CQC-CCC           |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK |