

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.250

## NH 熔断器负荷开关

状态: 2026-6-14 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.250 - NH 熔断器负荷开关 带电子机械式熔丝监控

## 特征

|                    |  |
|--------------------|--|
| 型号                 | SV 9343.250                                    |
| 型式                 | 适用于 60 mm 母线系统                                 |
| 材料                 | 聚酰胺<br>防火性能根据 UL 94<br>触点轨道: 镀银电解铜             |
| 颜色                 | 主体架: RAL 7035<br>箱盖: RAL 7035/7001             |
| 用于叠层铜母线的接线区        | 接线区宽度: 50 mm<br>接线区高度: 10 mm                   |
| 用于母线系统, 中心距离为...   | 60 mm  |
| 导线出线               | 上/下  |
| 接线方式               | 螺钉 M10   |
| 最大额定工作电流           | 400 A  |
| 额定工作电压             | 690 V, 3~                                      |
| 用于 NH 规格           | 2  |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝) |
| 尺寸                 | 宽度: 210 mm<br>高度: 298 mm                       |
| 圆导线连接              | 10 - 240 mm <sup>2</sup>                       |
| 适合于母线              | 高度: 5, 10 mm                                   |

## 特征

---

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 极数         | 3 极                        |
| 圆导体横截面     | 10 - 240 mm <sup>2</sup>   |
| 包装单元       | 1 件                        |
| 净重         | 3.66 kg                    |
| 毛重         | 3.71 kg                    |
| 铜成分 (kg/件) | 1                          |
| 税率号        | 85369095                   |
| ETIM 9     | EC000249                   |
| ECLASS 8.0 | 27371401                   |
| 产品描述       | SV NH-加载隔离GR.2, 400A, 690V |

---

## 批准

---

|    |                   |
|----|-------------------|
| 批准 | CQC-CCC           |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK |

---